



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

**PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 015/2010
COMUNICADO 3**

Damos conhecimento público ao seguinte pedido de esclarecimento:

“Estamos com duvida em relação a profundidade do rack onde o No-break de 3kva será alocado, essa informação implica no gabinete que iremos realizar a montagem .”

Temos a esclarecer que:

Embora intempestivo o questionamento, optou-se por conhecer de seu teor e realizar o esclarecimento, para a melhor instrução dos interessados. Desta forma, a área solicitante – Gerência de Tecnologia da Informação do Coren/SP – foi consultada e nos informou o que segue: “Os no-breaks atuais possuem 74cm de profundidade. Os no-breaks a serem adquiridos serão instalados em racks com 100cm de profundidade externa, por isso a recomendação é que o equipamento possua no máximo 80cm de profundidade.”

São Paulo, 10 de março de 2010.

Lair Carlos Chinaia Oliveira
Pregoeiro